

# Ficha Técnica de Producto

## FIAL 2

Lava-louças para águas  
semi-duras



### DESIGNAÇÃO

Detergente líquido para a lavagem de louças em máquinas automáticas. É alcalino, com espuma controlada e alto poder de limpeza. Protege as partes metálicas e os circuitos da máquina, evitando a sua corrosão. Vem em 4 variedades: Fial 1, Fial 2, Fial 3 e Fial 4, de acordo com o seu crescente poder de remoção de sais cálcio e magnésio na água dura.

### MODO DE EMPREGO

Dosear Fial 2 entre 2 e 6 g/litro, dependendo da dureza da água e da sua temperatura, o que é recomendado para ser entre 50°C e 65°C. Pode-se usar manualmente na máquina automática ou através de dosagem automática.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.  
Cor: Amarelo.  
Cheiro: Sem perfume.  
pH (10%, água): 12.5 – 13.5  
Densidade: 1.18 -1.20 g/cc  
Concentração em substância activa: 22 - 25%

### COMPOSIÇÃO

Alcalis, sequestrantes, fosfonatos, poliacrilatos.

### PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

|         |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|
| FORMATO | 6 Kg     | 12 kg    | 25 kg    |
| CÓDIGO  | 003FIE06 | 003FIE12 | 003FIE25 |

### SEGURANÇA / TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras graves. Usar vestuário de proteção, luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados. Manter fora do alcance das crianças.  
Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

### INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico.  
A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site [www.dermo.com](http://www.dermo.com).

Revisão: 004

Data: 29/10/12