

FIAL 4

Lava-louças para máquinas automáticas



DESIGNAÇÃO

Detergente líquido alcalino com espuma controlada para a lavagem de louças em máquinas automáticas em águas muito duras. Protege as partes metálicas e os circuitos da máquina, evitando a sua corrosão.

MODO DE EMPREGO

Dosear Fial 4 entre 2 e 6 g/litro, dependendo da dureza da água e da sua temperatura, o que é recomendado para ser entre 50°C e 65°C. Pode-se usar manualmente na máquina automática ou através de dosagem automática.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: Líquido.
Cor: Rosado.
Cheiro: Sem perfume.
pH (10%, água): 12.6 – 13.7.
Densidade: 1.20-1.25 g/cc
Concentração em substancia activa: 30-35%

COMPOSIÇÃO

Alcalis, sequestrantes, fosfonatos, poliacrilatos.

PRESENTAÇÃO

Envases de plástico:

FORMATO	6 Kg	12 kg	25 kg
CÓDIGO	003FI406	003FI412	003FI425

SEGURANÇA/TOXICOLOGIA

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Manter fora do alcance a las crianças. Em caso de acidente consultar Centro de Informação Antivenenos (CIAV): Tel. 808 250 143.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

PRODUTO INDUSTRIAL. USO PROFISSIONAL.

Informação orientativa com fins comerciais. Para o manejo e emprego de produto, seguir as indicações da etiqueta e a Folha de Segurança. Para resolver qualquer dúvida, pode contactar com nosso Departamento Técnico: tecnico@dermo.com. A versão vigente deste documento está disponível unicamente no site www.dermo.com.

Revisão: 006 Date: 10/03/25